

Het ontwerp van onze modellen is beschermd tegen namaak.^{TS}

40332 +: Brandvertragende, koppelbare verzwaringsdekens Anne-Lore® (granulaat) in kwal. 1010 + overtrek met drukknooplint (610510 A)

Verzwaringsartikelen worden gebruikt als rustgevend hulpmiddel voor mensen die onderhevig zijn aan stress en angst gerelateerde factoren of voor mensen met slaapproblemen. Een verzwaringsdeken kalmeert op dezelfde manier als een knuffel zou doen. Studies van het gebruik van verzwaringsartikelen hebben uitgewezen dat ze bij sommige patiënten de noodzaak van fixatiemiddelen en medicatie verminderen.

Een verzwaringsartikel dat gevuld is met granulaat volgt perfect de contouren van het lichaam. Het heeft bovendien het voordeel dat je weinig vulvolume nodig hebt om genoeg druk uit te oefenen, zodat het artikel op zich niet echt dik hoeft te zijn. Dit is praktisch in een warme omgeving en makkelijk in onderhoud.


Koppelbare wasbare verzwaringsdekens



40332+/4



40332+/6



Md 610510 A^{TS} hoes

Md 40332+/4^{TS}: Verzwaringsdekens in kwal. 1010 blauw, afm. 140/200 cm, gewicht 4 kg, drukknooplint aan beide zijden aan de zijkanten.

Md 40332+/6^{TS}: Verzwaringsdekens in kwal. 1010 marine, afm. 140/200 cm, gewicht 6 kg, drukknooplint aan de beide zijden aan de zijkanten.

4 kg :		10 kg :	
6 kg :		12 kg :	
8 kg :			

Het ontwerp van onze modellen is beschermd tegen namaak.^{TS}

Doel :

- Helpen om de hele nacht door te slapen.
- Angst en stress verminderen
- Onrust en prikkelbaarheid verzachten
- Concentratie verbeteren.

Opgepast:

- De combinatie van een verzwaringsdeken en een verminderde longcapaciteit of een zwak spierstelsel kan een risico inhouden. Volg het gebruik van de dekens in dat geval van nabij op. Of raadpleeg een arts in geval van twijfel.
- Houd rekening met struikelgevaar indien een verzwaringsdeken op de grond is gevallen.

Richtlijn voor gebruik:

De verzwaarde deken 40332+ wordt best gebruikt in combinatie met dekbedovertrek 610510 A. Open hiervoor de ritssluiting van de dekbedovertrek en draai deze binnenste buiten. Druk het drukknoplint op de zijkanten op elkaar zodat beide delen aan elkaar vasthangen. Draai het geheel terug door de rits opening en sluit tenslotte de ritssluiting.



Kwaliteit : 1010, blijvend brandvertragend, ademend materiaal, hoge scheurweerstand
Vulling: keramische korrels

De verzwaringsartikelen zijn gemaakt uit een brandvertragende stof.

Wasvoorschrift van verzwaringsartikelen in 1010 gevuld met granulaat:

1. Wassen Separaat wassen op 60°C zacht programma met weinig wasmiddel in een waszak.
2. Spoelen GEEN WASVERZACHTER gebruiken.
3. Drogen Zeer kort op lage temperatuur in een waszak in de droger of hangend drogen.
Niet samen drogen met vochtvasthoudend textiel (zoals katoen,...).

